

H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, türkis
Best.-Nr.	2525190000
Typ	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
VPE	500 Stück

H0,34/12S TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	125 mm	Höhe (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	0,048 g		

Technische Daten

Ausführung	Standard
------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	10 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
L1 in mm	12 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,34 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--