

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bewegungsmelder für die WIL-LED Leuchte mit Schraubanschluss. Schaltzeit einstellbar.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2537720000
Typ	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
VPE	1 Stück

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	44 mm	Tiefe (inch)	1,732 inch
Höhe	33 mm	Höhe (inch)	1,299 inch
Breite	76 mm	Breite (inch)	2,992 inch
Nettogewicht	33 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 - 60
--------------------	----------

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP20		
Verweilzeit, min.	1 min		
Verweilzeit, max.	10 min		
Erfassungsreichweite	min.	0 m	
	max.	8 m	
	Einstellbar	Nein	
Erfassungsbereich (Winkel)	120 °		

Anschlussdaten

Anschlussgewinde	Klemme	Beschaltung	PIN 4: + (Schwarz), PIN 3: - (Blau)
------------------	--------	-------------	-------------------------------------

Elektrische Daten

Nennspannung	24 V DC	Nennstrom	< 6.0 A
--------------	---------	-----------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000133	ETIM 7.0	EC000133
ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ECLASS 9.1	27-14-40-07	ECLASS 10.0	27-14-40-07
ECLASS 11.0	27-14-40-07	ECLASS 12.0	27-14-40-07
ECLASS 13.0	27-14-40-07		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 10. Mai 2024 03:09:35 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

