

CD-RET 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter
Best.-Nr.	2554030000
Typ	CD-RET 60
GTIN (EAN)	4050118564167
VPE	500 Stück

CD-RET 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	2 g
--------------	-----

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
Farbe	gelb	Kanalbreite	37.5/50/60
Kriechstromfest	Ja	Verwendung	Für 40/ 50/ 60 mm Verdrahtungskanäle
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--