

CD-RETT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Niederhalter T-Form
Best.-Nr.	2554090000
Typ	CD-RETT 40
GTIN (EAN)	4050118564211
VPE	40 Stück

CD-RETT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	6 g
--------------	-----

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C
Farbe	gelb	Kanalbreite	40/60/80/100/120
Kriechstromfest	Ja	Verwendung	Für 35 - 120 mm Verdrahtungskanäle
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--