

CD-LBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Schildechiene Kit, 30 mm x
Best.-Nr.	2554120000
Typ	CD-LBK
GTIN (EAN)	4050118564242
VPE	20 Stück

Erstellungs-Datum 29. April 2024 00:10:40 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CD-LBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Länge	500 mm	Länge (inch)	19,685 inch
Nettogewicht	214,5 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C
--------------------------	------------

Allgemeine Angaben

Ausführung	Kit (Halter + Schiene)	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Farbe	gelb, grau
Werkstoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	27-40-07-92	ECLASS 12.0	27-40-07-92
ECLASS 13.0	27-40-07-92		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD-LBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

