


FF-FIMT 3X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschrankes. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filtermatte, IP54, weiß
Best.-Nr.	2556720000
Typ	FF-FIMT 3X 54
GTIN (EAN)	4050118567342
VPE	5 Stück

FF-FIMT 3X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	170 mm	Höhe (inch)	6,693 inch
Breite	170 mm	Breite (inch)	6,693 inch
Nettogewicht	9,2 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	Farbe	weiß
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Schutzart (UL)	Type 12

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format