


FF-FIMT 4X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschrankes. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filtermatte, IP54, weiß
Best.-Nr.	2556790000
Typ	FF-FIMT 4X 54
GTIN (EAN)	4050118567410
VPE	5 Stück

FF-FIMT 4X 54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	216 mm	Höhe (inch)	8,504 inch
Breite	216 mm	Breite (inch)	8,504 inch
Nettogewicht	13,2 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	Farbe	weiß
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Schutzart (UL)	Type 12

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0025 13	ETIM 7.0	EC0025 13
ETIM 8.0	EC0025 13	ETIM 9.0	EC0025 13
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format