

**RFF 607 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Besonders geeignet für den Indoor-Einsatz in beengten Räumen. Optimale Luftführung und Temperaturverteilung sowie Schutz gemäß IP33 bzw. IP54. Hohe UV-Beständigkeit dank Spezialkunststoff.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Filterlüfter, IP33, grau
Best.-Nr.	<a href="#">2557780000</a>
Typ	RFF 607 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568424
VPE	1 Stück

## RFF 607 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	152 mm	Tiefe (inch)	5,984 inch
Höhe	470 mm	Höhe (inch)	18,504 inch
Breite	470 mm	Breite (inch)	18,504 inch
Nettogewicht	4.100 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

## Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A	
Anschlussart	Klemmblock	
EMV-Ausführung	Nein	
Einbauausschnitt Breite	291 mm	
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	
Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C	
Farbe	grau	
Geräuschemission	69 dB(A)	
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz
	nominal	80 W
	Netzfrequenz	60 Hz
	nominal	100 W
Lüftertyp	Dachlüfter	
MTBF	40.000 h	
Mit Filter	Nein	
Montageart	gerastet	
Montagehöhe	95 mm	
Montagetiefe	57 mm	
Nennspannung	230 V AC ± 10%	
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz
	Strom	0,35 A
	Netzfrequenz	60 Hz
	Strom	0,45 A
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	427 m³/h
	Austrittsfilter	IP33
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	427 m³/h
	Austrittsfilter	IP33
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	700 m³/h
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	700 m³/h
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	700 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	700 m³/h	

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 20:51:58 MESZ

**RFF 607 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus) E252704

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[EU Declaration of Conformity](#)

Anwenderdokumentation

[Installation- and operating instructions](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

**RFF 607 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Dachaustrittsfilter**

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	RFF-FIMT 607/610 54	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2557790000</a>	Filtermatte, IP54, weiß
GTIN (EAN)	4050118568431	
VPE	20 Stück	