

RFF-FIMT 607/610 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschrankes. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filtermatte, IP54, weiß
Best.-Nr.	2557790000
Typ	RFF-FIMT 607/610 54
GTIN (EAN)	4050118568431
VPE	20 Stück

RFF-FIMT 607/610 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	95 mm	Höhe (inch)	3,74 inch
Breite	290 mm	Breite (inch)	11,417 inch
Nettogewicht	19,2 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C	Farbe	weiß
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Schutzart (UL)	Type 12

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format