

## REF 600 33 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Die Steuerung moderner Produktionsprozesse ist ohne Hochleistungskomponenten im Schaltschrank nicht denkbar. Viele dieser Elektronikbauteile müssen vor Hitze, Kälte, Staub oder Verschmutzung geschützt werden, damit sie dauerhaft zuverlässig funktionieren können. Ein durchdachtes Thermal Management regelt die Temperatur im Schaltschrankinneren und kann darüber hinaus effektiv vor weiteren störenden Einflüssen schützen. Wir stellen Ihnen ein breites Portfolio an Filterlüftern, Steuergeräten und Heizungen bereit.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP33, grau
Best.-Nr.	<a href="#">2557850000</a>
Typ	REF 600 33 GY
GTIN (EAN)	4050118568493
VPE	1 Stück

REF 600 33 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	106 mm	Tiefe (inch)	4,173 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Nettogewicht	1.274 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

## Allgemeine Angaben

EMV-Ausführung	Nein	Einbauausschnitt Breite	291 mm
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
Farbe	grau	Lüftertyp	Dachlüfter
Mit Filter	Nein	Montageart	gerastet
Montagehöhe	72 mm	Montagetiefe	34 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E252704

## Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**REF 600 33 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Dachaustrittsfilter**

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	RFF-FIMT 605X 54	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2557750000</a>	Filtermatte, IP54, weiß
GTIN (EAN)	4050118568394	
VPE	20 Stück	