

CD-FLEX 12.5X12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Draalthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Flexibel, 12.5 mm x 12.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Best.-Nr.	2562770000
Typ	CD-FLEX 12.5X12.5
GTIN (EAN)	4050118571585
VPE	50 Stück

CD-FLEX 12.5X12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	12,5 mm	Höhe (inch)	0,492 inch
Breite	12,5 mm	Breite (inch)	0,492 inch
Länge	500 mm	Länge (inch)	19,685 inch
Nettogewicht	12 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitz	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Deckel	Nein	Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
Farbe	grau (ähnlich RAL 7001)	Flexibler Verdrahtungskanal	Ja
Kriechstromfest	Ja	Montageart	geklebt
Schlitzabstand	7,5 mm	Schlitzbreite	5 mm
Werkstoff	Polypropylen		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--