

**CD-FLEX 30X30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahhaltetasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verdrahtungskanal Flexibel, 30 mm x 30 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2562790000</a>
Typ	CD-FLEX 30X30
GTIN (EAN)	4050118571561
VPE	50 Stück

## CD-FLEX 30X30

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Länge	500 mm	Länge (inch)	19,685 inch
Nettogewicht	38 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Deckel	Nein	Einsatztemperaturbereich	-15...80 °C
Farbe	grau (ähnlich RAL 7001)	Flexibler Verdrahtungskanal	Ja
Kriechstromfest	Ja	Montageart	geklebt
Schlitzabstand	7,5 mm	Schlitzbreite	5 mm
Werkstoff	Polypropylen		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--