

**CD-FLEX 40X40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahhaltetasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Flexibel, 40 mm x 40 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562800000</a>   |
| Typ        | CD-FLEX 40X40  |
| GTIN (EAN) | 4050118571547  |
| VPE        | 50 Stück   |

**CD-FLEX 40X40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Höhe         | 40 mm  | Höhe (inch)   | 1,575 inch  |
| Breite       | 40 mm  | Breite (inch) | 1,575 inch  |
| Länge        | 500 mm | Länge (inch)  | 19,685 inch |
| Nettogewicht | 71 g   |               |             |

**Temperaturen**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -15...80 °C |
|--------------------------|-------------|

**Allgemeine Angaben**

|                           |                         |                                |              |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitz               | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2          |
| Deckel                    | Nein                    | Einsatztemperaturbereich       | -15...80 °C  |
| Farbe                     | grau (ähnlich RAL 7001) | Flexibler Verdrahtungskanal    | Ja           |
| Kriechstromfest           | Ja                      | Montageart                     | geklebt      |
| Nutzbarer Querschnitt     | 1.310 mm <sup>2</sup>   | Schlitzabstand                 | 7,5 mm       |
| Schlitzbreite             | 5 mm                    | Werkstoff                      | Polypropylen |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|