

**VT-TM 0/12 HF-V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	x 5.3 mm, TPU, Farbe: gelb, transparent
Best.-Nr.	<a href="#">2571270000</a>
Typ	VT-TM 0/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608403
VPE	200 Stück

**VT-TM 0/12 HF-V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Breite	5,3 mm	Breite (inch)	0,209 inch
Nettogewicht	0,082 g		

**Allgemeine Angaben**

Art des Aufdrucks	Neutral	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Breite	5,3 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	gelb, transparent	Halogene	Nein
Werkstoff	TPU		

**Leiter- und Kabelmarkierer**

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,22 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser, max.	3 mm
Leiteraußendurchmesser, min.	1,3 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## VT-TM 0/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Neutral



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Verschiedene Markierlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.

Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT, Plotter oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	VT-TM-I 12 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1714091044</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190332457	
VPE	640 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411693</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190397456	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE WS V0	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1434760000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118239508	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE OR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1164190000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248953967	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE RT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411686</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4008190397463	
VPE	320 Stück	

## VT-TM 0/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Typ	TM-I 12 MC NE GN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411688</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, grün
GTIN (EAN)	4008190398682	
VPE	320 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411044</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190348977	
VPE	320 Stück	
Typ	VT-TM-I 12 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1714091687</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190332471	
VPE	640 Stück	
Typ	TM-I 12 MC NE GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4008190348984	
VPE	320 Stück	

## TM-I 12



## Prozesssicher: TM-I

TM-I-Einstecketiketten verfügen über eine Führungslasche, mit der sich das Etikett komfortabel in transparente Hülsen vom Typ TM einschieben lässt. Die Verwendung mit den transparenten Hülsen vom Typ CLI T wird derzeit noch optimiert. Nachdem das Etikett platziert wurde, knickt man die Lasche an der Sollbruchstelle ab. Abschließend werden die fertig konfektionierten Hülsen einfach über den Leiter geschoben. Ihr Vorteil: In einem Arbeitsschritt lassen sich große Markierermengen effizient vorkonfektionieren.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	TM-I 12 MM WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005440000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, weiß
GTIN (EAN)	4050118390278	
VPE	2.000 Stück	
Typ	TM-I 12 MM GE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005550000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118390148	
VPE	2.000 Stück	
Typ	TM-I 12 MM BL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005890000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, blau
GTIN (EAN)	4050118390414	
VPE	2.000 Stück	
Typ	TM-I 12 MM RT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2005730000</a>	TM-I, Einlegemarkierer, 12 x 4 mm, rot
GTIN (EAN)	4050118390513	
VPE	2.000 Stück	