

ES EPG 60 ISO 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug |
| Best.-Nr. | 2577940000 |
| Typ | ES EPG 60 ISO 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118590647 |
| VPE | 1 Stück |

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe | 22 mm | Tiefe (inch) | 0,866 inch |
| Höhe | 42 mm | Höhe (inch) | 1,654 inch |
| Breite | 42 mm | Breite (inch) | 1,654 inch |
| Nettogewicht | 25 g | | |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|------------|---------------------|----------------------------|---|
| Kontaktart | isolierte Verbinder | Leiterquerschnitt max. AWG | 8 |
|------------|---------------------|----------------------------|---|

Crimpeinsätze

| | | | |
|-------------------------|------|-------------------|---|
| Crimpbreite | 7 mm | Crimpbreite in mm | 7 |
| Crimpquerschnitt Kupfer | 10 | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------|
| Kabelschuhquerschnitt | nominal | 10 mm ² |
|-----------------------|---------|--------------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

Zubehör

Quetschkabelschuhe



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQI-M10/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492510000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302288 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQI-M8/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492450000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302226 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQI-M10/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492470000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302233 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQI-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492430000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302349 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQI-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492440000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302356 | |
| VPE | 50 Stück | |

Stiftkabelschuhe



Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KSI/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491430000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301403 | |
| VPE | 50 Stück | |

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Gabelkabelschuhe



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KQIG-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491340000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301304 | |
| VPE | 50 Stück | |
| Typ | KQIG-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1491330000 | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301335 | |
| VPE | 50 Stück | |