

**ES EPG 60 ISO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung

Best.-Nr. [2577950000](#)

Typ ES EPG 60 ISO 16

GTIN (EAN) 4050118590630

VPE 1 Stück

**ES EPG 60 ISO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	25 g		

**Kontaktbeschreibung**

Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	6
------------	---------------------	----------------------------	---

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	7 mm	Crimpbreite in mm	7
Crimpquerschnitt Kupfer	16		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Kabelschuhquerschnitt	nominal	16 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------	--------------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## Zubehör

### Gabelkabelschuhe



#### Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQIG-M6/-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1491350000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118300987	
VPE	50 Stück	
Typ	KQIG-M8/-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1491360000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301601	
VPE	50 Stück	

### Stiftkabelschuhe



#### Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KSI/-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1491440000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301427	
VPE	50 Stück	

## Zubehör

### Quetschkabelschuhe



#### Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQI-M6/-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492490000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302455	
VPE	50 Stück	
Typ	KQI-M8/-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492500000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302516	
VPE	50 Stück	
Typ	KQI-M10/-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492510000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302288	
VPE	50 Stück	
Typ	KQI-M5/-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1492480000</a>	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302196	
VPE	50 Stück	