

## ES APG80 WM 400

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



### Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	400mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">2578060000</a>
Typ	ES APG80 WM 400
GTIN (EAN)	4064675018124
VPE	1 Stück

## ES APG80 WM 400

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 70 g

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max. 400 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt max. AWG 750

### Crimpeinsätze

Crimpbreite 7 mm Crimpbreite in mm 7  
Crimpquerschnitt Kupfer 400

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil WM-Crimp  
Kabelschuhquerschnitt nominal 400 mm<sup>2</sup>

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)