

CABTITE CR 16/8 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Schirmanschlussschienen ermöglichen in Kombination mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Schirmanschlussbügeln (KLBÜ) eine praxisgerechte, unkomplizierte und schnelle Schirmung der Leitungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schirmanschlussschiene, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt, silber, Höhe: 35.23 mm, Breite: 113 mm, Tiefe: 16 mm
Best.-Nr.	2583910000
Typ	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 4. Mai 2024 19:15:17 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE CR 16/8 EMV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	35,23 mm	Höhe (inch)	1,387 inch
Breite	113 mm	Breite (inch)	4,449 inch
Durchmesser	5,3 mm	Befestigungsmaß Höhe	5,91 mm
Befestigungsmaß Breite	5,3 mm	Nettogewicht	40,2 g

Allgemeine Angaben

Halogene	Nein	Silikone	Nein
Werkstoff	Stahl, verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format