

**CBC-SP 12-100/25 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Spiral- und Netzschräume eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschuttschlauch Spirale
Best.-Nr.	<a href="#">2588520000</a>
Typ	CBC-SP 12-100/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602548
VPE	25 m

**CBC-SP 12-100/25 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	100.000 mm	Länge (inch)	3.937 inch
Durchmesser	10 mm	Nettogewicht	28 g

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
--------------------------	-------------

**Allgemeine Angaben**

Bündeldurchmesser, max.	100 mm	Bündeldurchmesser, min.	12 mm
Durchmesser	10 mm	Einsatztemperaturbereich	-15...60 °C
Farbe	Schwarz, RAL 7021	Nenndurchmesser	7,6 mm
Nutzbarer Querschnitt	7.853 mm <sup>2</sup>	Werkstoff	Polyethylen

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--