

CD 100X25 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Kabelový žlab, 100 mm x 25 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
| Objednací číslo | 2588540000 |
| Typ | CD 100X25 8/12 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118600230 |
| Množství | 24 m |

CD 100X25 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| Výška | 100 mm | Výška (v palcích) | 3,937 inch |
| Šířka | 25 mm | Šířka (v palcích) | 0,984 inch |
| Délka | 2 000 mm | Délka (v palcích) | 78,74 inch |
| Čistá hmotnost | 533 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|------------|
| Rozsah provozní teploty | -5...60 °C |
|-------------------------|------------|

Obecné informace

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barevný | Šedá | Bez sledování | Ano |
| Flexibilní kabelový žlab | Ne | Halogen | Ano |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Materiál | PVC / bez olova |
| Mezera mezi drážkami | 12 mm | Použitelný průřez | 2 310 mm ² |
| Rozsah dodávky | Kabelový žlab, Víko | Rozsah provozní teploty | -5...60 °C |
| Standardy | V souladu s DIN EN 50085 | Typ montáže | Příšroubováno, S lepidlem, nýtované |
| Verze bočního panelu | drážkované | Víko | Ano |
| Šířka drážek | 8 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E500004 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

CD 100X25 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CD 100X25 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Značkování



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | CD-LBK | Verze |
| Objednací číslo | 6554120000 | Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | CD-LB | Verze |
| Objednací číslo | 6562680000 | Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Množství | 150 ks | |
| Typ | CD-LBH | Verze |
| Objednací číslo | 6562850000 | Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Množství | 150 ks | |

DIN

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | CD-LID 25 GY | Verze |
| Objednací číslo | 6590110000 | Kabelový žlab, víko, 25 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600650 | |
| Množství | 2 m | |

CD 100X25 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | EXRV-T 4.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6562720000 | Rozpěrný nýťovací nástroj |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Množství | 4 ks | |
| Typ | EXRV 6.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6562690000 | Rozpěrný nýt, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | EXRV 4.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6562700000 | Rozpěrný nýt, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Množství | 1 000 ks | |
| Typ | EXRV-T 6.5 | Verze |
| Objednací číslo | 6562710000 | Rozpěrný nýťovací nástroj |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Množství | 4 ks | |

Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | CD-RETA | Verze |
| Objednací číslo | 6554080000 | Kabelový žlab, rameno vazače |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Množství | 100 ks | |