

**CD-LID 125 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Deckel, 125 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2588980000</a>       |
| Typ        | CD-LID 125 DKG                   |
| GTIN (EAN) | 4050118602449                    |
| VPE        | 2 m                              |

**CD-LID 125 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 125 mm   | Breite (inch) | 4,921 inch |
| Länge        | 2.000 mm | Länge (inch)  | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 265 g    |               |            |

**Temperaturen**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C |
|--------------------------|--------------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |              |            |            |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0          | Deckel     | Ja         |
| Einsatztemperaturbereich       | -25...120 °C | Farbe      | dunkelgrau |
| Flexibler Verdrahtungskanal    | Nein         | Halogene   | Nein       |
| Kriechstromfest                | Ja           | Montageart | gerastet   |
| Werkstoff                      | PPE          |            |            |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000727    | ETIM 7.0    | EC000727    |
| ETIM 8.0    | EC000727    | ETIM 9.0    | EC000727    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-76 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |             |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|          |  |
|----------|--|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|