

CD-LID 100 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Deckel, 100 mm
Best.-Nr.	2589140000
Typ	CD-LID 100 LTGY
GTIN (EAN)	4050118602562
VPE	2 m

CD-LID 100 LTGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	100 mm	Breite (inch)	3,937 inch
Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	214 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-25...105 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Deckel	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...105 °C	Farbe	lichtgrau
Flexibler Verdrahtungskanal	Nein	Halogene	Nein
Kriechstromfest	Ja	Montageart	gerastet
Werkstoff	PC-ABS		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--