

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bestellung nur auf Anfrage****Abbildung ähnlich**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Drahthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Halogenfrei, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr. | 2589410000 |
| Typ | CD-HF 50X50 5/7.5 DKG Y |
| GTIN (EAN) | 4050118603484 |
| VPE | 24 m |

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Höhe | 50 mm | Höhe (inch) | 1,969 inch |
| Breite | 50 mm | Breite (inch) | 1,969 inch |
| Länge | 2.000 mm | Länge (inch) | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 300 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Deckel | Ja | Einsatztemperaturbereich | -25...120 °C |
| Farbe | dunkelgrau | Flexibler Verdrahtungskanal | Nein |
| Halogene | Nein | Kriechstromfest | Ja |
| Lieferumfang | Verdrahtungskanal, Deckel | Montageart | geschraubt, geklebt, genietet |
| Normen | Gemäß DIN EN 50085 | Nutzbarer Querschnitt | 2.090 mm ² |
| Schlitzabstand | 7,5 mm | Schlitzbreite | 5 mm |
| Werkstoff | PPE | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E500004 |

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



CD-HF 50X50 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Seitenarm**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | CD-RETA | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2554080000 | Verdrahtungskanal Niederhalter Arm |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| VPE | 100 Stück | |

Niet und Abdeckung

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | EXRV 6.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562690000 | Spreizniet, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| VPE | 1.000 Stück | |
| Typ | EXRV-T 6.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562710000 | Spreizniet Werkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| VPE | 4 Stück | |
| Typ | EXRV 4.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562700000 | Spreizniet, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| VPE | 1.000 Stück | |
| Typ | EXRV-T 4.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562720000 | Spreizniet Werkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| VPE | 4 Stück | |

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Dunkelgrau**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | CD-LID 50 DKG | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2589050000 | Verdrahtungskanal Deckel, 50 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118602517 | |
| VPE | 2 m | |

Flach

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | CD-RET 60 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2554030000 | Verdrahtungskanal Niederhalter |
| GTIN (EAN) | 4050118564167 | |
| VPE | 500 Stück | |

CD-HF 50X50 5/7.5 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Markierung**

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CD-LBK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2554120000 | Verdrahtungskanal Schildschiene Kit, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| VPE | 20 Stück | |
| Typ | CD-LB | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562680000 | Verdrahtungskanal Schildschiene, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| VPE | 150 Stück | |
| Typ | CD-LBH | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562850000 | Verdrahtungskanal Schildschiene Halter, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| VPE | 150 Stück | |