

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
Best.-Nr.	2599430000
Typ	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 10. Mai 2024 19:54:11 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	253 mm	Tiefe (inch)	9,961 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Breite	253 mm	Breite (inch)	9,961 inch
Nettogewicht	5.800 g		

Beschriftungssysteme

Akkubetrieb	Nein	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckauflösung, max.	300 DPI
Druckgeschwindigkeit		Lieferumfang	THM MultiMark, Handbuch, USB-Kabel, Netzkabel, Eurostecker, US-Stecker, UK-Stecker, Druckertreiber, Software M-Print® PRO, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Farbbandkern, Druckwalze, Andruckrolle
Markierertyp	max. 150 mm/s MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen	Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Speicher (RAM)	256 MB
Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10	Versorgungsspannung	100...240 V AC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	THM MULTIMARK
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 10. Mai 2024 19:54:11 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005070000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390049	
VPE	1 Stück	
Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005090000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390216	
VPE	1 Stück	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2005080000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118389951	
VPE	1 Stück	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Ausführung
Best.-Nr.	2005040000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118390025	
VPE	1 Stück	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Ausführung
Best.-Nr.	2448880000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118462944	
VPE	1 Stück	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Ausführung
Best.-Nr.	1426210000	Farbband
GTIN (EAN)	4050118228823	
VPE	1 Stück	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

THM MULTIMARK



Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM MMP ROLLER SFM 4	
Best.-Nr.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER MF-W	
Best.-Nr.	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER 30	
Best.-Nr.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER SFM 1	
Best.-Nr.	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER SFM 2	
Best.-Nr.	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER TB	
Best.-Nr.	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP CASE	Ausführung
Best.-Nr.	2457760000	Leerbox / Koffer
GTIN (EAN)	4050118473131	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP EXT.RH	
Best.-Nr.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER MF	
Best.-Nr.	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER 115	
Best.-Nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 10. Mai 2024 19:54:11 MESZ

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

Typ	THM MMP CUTTER	Ausführung
Best.-Nr.	1331600000	Schneidkit
GTIN (EAN)	4050118163155	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP PERFORATOR	Ausführung
Best.-Nr.	1416330000	Schneidkit
GTIN (EAN)	4050118219388	
VPE	1 Stück	
Typ	THM MMP ROLLER SFM 3	
Best.-Nr.	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
VPE	1 Stück	