

CABTITE BP 20MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Similar to illustration

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, rot, Höhe: 22 mm, Breite: 20 mm, Tiefe: 22 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Best.-Nr.	2652440000
Typ	CABTITE BP 20MM PA
GTIN (EAN)	4050118662542
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 19. Mai 2024 05:15:58 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CABTITE BP 20MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	22 mm	Höhe (inch)	0,866 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Länge	22 mm	Länge (inch)	0,866 inch
Durchmesser	20 mm	Nettogewicht	1,1 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-60 °C... 100 °C
--------------------	------------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Halogene	Nein
Kabeldurchmesser außen, max.	20 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	20 mm
Schutzart	IP66	Werkstoff	Polyamid

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Cabtite Installation Instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format