

FIT 25 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Unsere Einspeisemodule erleichtern das Handling bei der Einspeisung des Systems. So kann über seitliche Einspeisung in das System der Biegeradius der Leitung verkleinert werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zusatzanschluss (Klemmen), 25 mm ²
Best.-Nr.	2659050000
Typ	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
VPE	10 Stück

FIT 25 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	19,5 mm	Tiefe (inch)	0,768 inch
Höhe	34 mm	Höhe (inch)	1,339 inch
Breite	13,5 mm	Breite (inch)	0,531 inch
Nettogewicht	10 g		

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	25 mm ²	Nennstrom	101 A
-----------------------	--------------------	-----------	-------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--