

CD 40X25 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Eine geordnete und geschützte Leitungsführung ist die Basis für Installation, Wartung und sicheren Betrieb. Diese Anforderungen gelten vor allem in explosionsgefährdeten Bereichen. Nach DIN EN 60079-14 sind diese Verdrahtungskanäle geeignet für Kabel mit eigensicherer Stromkreisen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr. | 2662660000 |
| Typ | CD 40X25 4/6 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118685220 |
| VPE | 60 m |

CD 40X25 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Höhe | 40 mm | Höhe (inch) | 1,575 inch |
| Breite | 25 mm | Breite (inch) | 0,984 inch |
| Länge | 2.000 mm | Länge (inch) | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 243 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|------------|
| Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
|--------------------------|------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitz | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Deckel | Ja | Einsatztemperaturbereich | -5...60 °C |
| Farbe | blau | Halogene | Ja |
| Lieferumfang | Verdrahtungskanal, Deckel | Normen | Gemäß DIN EN 50085 |
| Schlitzabstand | 6 mm | Schlitzbreite | 4 mm |
| Werkstoff | PVC- / bleifrei | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

CD 40X25 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Niet und Abdeckung

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | EXRV 6.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562690000 | Spreizniet, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| VPE | 1.000 Stück | |
| Typ | EXRV-T 6.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562710000 | Spreizniet Werkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| VPE | 4 Stück | |
| Typ | EXRV 4.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562700000 | Spreizniet, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| VPE | 1.000 Stück | |
| Typ | EXRV-T 4.5 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562720000 | Spreizniet Werkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| VPE | 4 Stück | |

Markierung

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CD-LBH | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562850000 | Verdrahtungskanal Schildschiene Halter, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| VPE | 150 Stück | |
| Typ | CD-LB | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2562680000 | Verdrahtungskanal Schildschiene, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| VPE | 150 Stück | |

CD 40X25 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CD-LBK | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2554120000 | Verdrahtungskanal Schildschiene Kit, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| VPE | 20 Stück | |

Seitenarm

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

**Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | CD-RETA | Ausführung |
| Best.-Nr. | 2554080000 | Verdrahtungskanal Niederhalter Arm |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| VPE | 100 Stück | |