

**TC INL THIRD 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">2683840000</a>
Typ	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
VPE	1 Stück

**TC INL THIRD 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	447 mm	Tiefe (inch)	17,598 inch
Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	1.259 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schaumstoff-Inlay Steckschlüsselsatz
---------------------	--------------------------------------

**Werkzeugwagen**

Bestückung	mit Werkzeugen
------------	----------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Verschraubungswerkzeug Screwty®



## Das ideale Werkzeug für alle Fälle

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	SCREWTY SET	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">1910000000</a>	Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und -Steckverbinder	Karton
GTIN (EAN)	4032248436842		
VPE	1 Stück		

## Kabelverschraubungswerkzeuge



Schraubwerkzeug zum Befestigen und Lösen von Kabelverschraubungen und Zubehör mit Schlüsselweiten von 11-36.

- Verschrauben bzw. lösen über mehrere Verschraubungsreihen möglich
- Keine Deformierung der Kabelverschraubungen
- SW 11 bis SW 36
- Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite
- Ratschenfunktion: Kein Absetzen des Werkzeuges zwischen den Schraubvorgängen notwendig
- Echtes Einhandwerkzeug

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	FLECAFIX 24/36	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9015980000</a>	Kabelverschraubungswerkzeug
GTIN (EAN)	4032248309597	
VPE	1 Stück	
Typ	FLECAFIX 11/24	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9015900000</a>	Kabelverschraubungswerkzeug
GTIN (EAN)	4032248309573	
VPE	1 Stück	