

IE-CCM-5P-10.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verbindungsmodul, IP68 (50 m / 24 h)
Best.-Nr.	2685580000
Typ	IE-CCM-5P-10.5
GTIN (EAN)	4050118695335
VPE	1 Stück

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	35 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C... 105 °C
--------------------	------------------

Allgemeine Daten

Polzahl	5	Artikelbeschreibung	Verbindungsmodul
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	Nylon, Glasfaser, UL- anerkannt
Kontaktmaterial	Messing, vernickelt	Kontaktoberfläche	CuZn, vernickelt
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig (AWG)	AWG 18...AWG 14	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)	AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)	AWG 14	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,75 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig	0,75...2,5 mm ²
Manteldurchmesser, min.	8,5 mm	Manteldurchmesser, max.	10,5 mm
Material Kontakträger	Nylon + Glass fibre, UL Re- cognized	Schutzart	IP68 (50 m / 24 h)
Anzugsdrehmoment Anschlussadapter, min.	0,196 Nm	Anzugsdrehmoment Anschlussadapter, max.	0,44 Nm
Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenmutter, min.	0,78 Nm	Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenmutter, max.	0,98 Nm
Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenrohr, min.	0,78 Nm	Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenrohr, max.	0,98 Nm

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077
------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	600 V	Nennstrom	8 A
--------------	-------	-----------	-----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077

Erstellungs-Datum 29. April 2024 06:44:48 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format

IE-CCM-5P-10.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

