

HDC MHP 100 MAS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Napájecí modul
Objednací číslo	2748280000
Typ	HDC MHP 100 MAS
GTIN (EAN)	4050118891034
Množství	2 ks

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	49 mm	Výška (v palcích)	1,929 inch
Šířka	34,2 mm	Šířka (v palcích)	1,346 inch
Čistá hmotnost	24,9 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Izolační materiál	Polykarbonát
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	1 000 V	Jmenovité napětí: podle UL/CSA	600 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	100 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát	Počet pólů	2
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2	Typ	Zástrčný
Závažnost znečištění	3	Řada	ModuPlug

Verze

Délka odizolování, jmenovité připojení	13 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 2
Průřez propojení AWG, min.	AWG 8	Průřez vodiče, max.	35 mm ²
Průřez vodiče, min.	10 mm ²	Typ připojení	Připojení axiálním šroubem

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)




Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství


Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Objednávací číslo	6428960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Objednávací číslo	6428980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 16B AD	Verze
Objednávací číslo	6737010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823066	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 16B DA	Verze
Objednávací číslo	6737020000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823073	
Množství	1 ks	

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 10B AC	Verze
Objednací číslo	6736990000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823042	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Verze
Objednací číslo	6737000000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823059	
Množství	1 ks	

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 6B BA	Verze
Objednací číslo	6736980000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822908	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Verze
Objednací číslo	6736970000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823035	
Množství	1 ks	

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Objednáací číslo	6429030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Objednáací číslo	6429010000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Objednáací číslo	6736940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Objednáací číslo	6736930000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 6B BA	Verze
Objednací číslo	6736900000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822267	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 6B AB	Verze
Objednací číslo	6736890000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822250	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Objednací číslo	6428920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Objednací číslo	6428940000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S dlouhým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGL 24B AF	Verze
Objednací číslo	6737030000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823080	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Verze
Objednací číslo	6737040000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823097	
Množství	1 ks	

Standardně



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Objednací číslo	6429050000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Objednací číslo	6429070000	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	

HDC MHP 100 MAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 24B AF	Verze
Objednací číslo	6736950000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823011	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Verze
Objednací číslo	6736960000	Rám
GTIN (EAN)	4050118823028	
Množství	1 ks	

S krátkým vodícím kolíkem



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 10B AC	Verze
Objednací číslo	6736910000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822274	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Verze
Objednací číslo	6736920000	Rám
GTIN (EAN)	4050118822281	
Množství	1 ks	