

BIT E6,3 PZ2X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Antrieb 1/4"
E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 2
Best.-Nr.	2748970000
Typ	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4050118895162
VPE	5 Stück

BIT E6,3 PZ2X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	15,6 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Po- zidriv, Gr.2
---------------------	--

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Pozidrive	Klingenlänge	70 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--