

BIT E6,3 PH1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, An-
trieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 1
Best.-Nr.	2748980000
Typ	BIT E6,3 PH1X70
GTIN (EAN)	4050118895179
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2024 14:12:10 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6,3 PH1X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	11,8 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Phillips, Gr. 1
---------------------	-------------------------------------------------------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Kreuz- schlitz	Klingenlänge	70 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------