

**BIT E6,3 PH2X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form  
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, An-  
trieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 2
Best.-Nr.	<a href="#">2748990000</a>
Typ	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 13. Mai 2024 22:25:05 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**BIT E6,3 PH2X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	15,2 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Phillips, Gr.2
---------------------	--

**Schraubwerkzeuge**

Form	E 6,3 DIN 3126, Kreuz- schlitz	Klingenlänge	70 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-03	ECLASS 12.0	21-04-42-03
ECLASS 13.0	21-04-42-03		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--