

**BIT E6.3 0.6X4.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form  
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4.5 mm, Klingenlänge: 110 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749060000</a>
Typ	BIT E6.3 0.6X4.5X110
GTIN (EAN)	4050118895360
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 14:19:56 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**BIT E6.3 0.6X4.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	110 mm	Breite (inch)	4,331 inch
Nettogewicht	13,2 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 0,5x3,0x110
---------------------	--------------------------------------

**Schraubwerkzeuge**

Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenbreite (B)	4,5 mm
Klingenlänge	110 mm	Klingenstärke (A)	0,6 mm

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--