

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
Best.-Nr.	2749100000
Typ	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4050118895407
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 16:14:34 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	10 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenbreite (B)	3,5 mm
Klingenlänge	70 mm	Klingenstärke (A)	0,6 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--