

**SDS 0.4X2.5X75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze  
Chrom Top, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2749320000</a>
Typ	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 19:59:57 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**SDS 0.4X2.5X75****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	180 mm	Länge (inch)	7,087 inch
Nettogewicht	4 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2,5	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	2,5 mm
Klingenlänge	75 mm	Klingenstärke (A)	0,4 mm
Klingentyp	A		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

**Downloads**

Produktänderungsmitteilung	<a href="#">Produktänderungsmitteilung</a> <a href="#">Product Change Notification</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>