

SDK PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, Spitze Crhom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 100 mm, Klingenstärke (A):
Best.-Nr.	2749450000
Typ	SDK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118895674
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 22. Mai 2024 17:25:58 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SDK PZ2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	215 mm	Breite (inch)	8,465 inch
Nettogewicht	100 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Pozidrive	Größe	2
Klingenlänge	100 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--