

SD T25 TR X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenlänge: 100 mm
Best.-Nr.	2749530000
Typ	SD T25 TR X 100
GTIN (EAN)	4050118895858
VPE	1 Stück

SD T25 TR X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	205 mm	Breite (inch)	8,071 inch
Nettogewicht	50 g		

Schraubwerkzeuge

Form	Innensechsrund TX	Größe	T25
Klingenlänge	100 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ECLASS 9.0	21-04-04-13	ECLASS 9.1	21-04-04-13
ECLASS 10.0	21-04-04-13	ECLASS 11.0	21-04-04-13
ECLASS 12.0	21-04-04-13	ECLASS 13.0	21-04-04-13