

SDIK SLIM PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2
Best.-Nr.	2749660000
Typ	SDIK SLIM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896404
VPE	1 Stück

SDIK SLIM PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	215 mm	Breite (inch)	8,465 inch
Nettogewicht	90 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.2, SlimLine	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Kreuzschlitz, rund	Größe	2
Klingenbreite (B)	2 mm	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--