

SDIK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1000 V
IEC 60900

VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO
8764-PH, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 0 mm, 60 mm, Klingenstärke (A): 0
Best.-Nr.	2749880000
Typ	SDIK PH0 X 60
GTIN (EAN)	4050118897081
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 27. April 2024 09:10:45 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SDIK PH0 X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	165 mm	Breite (inch)	6,496 inch
Nettogewicht	40 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.0	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Philips, rund	Größe	0
Klingenbreite (B)	0 mm	Klingenlänge	60 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	0		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--