

SDIK PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1000 V
IEC 60900

VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO
8764-PH, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
Best.-Nr.	2749890000
Typ	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 08:57:33 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SDIK PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	185 mm	Breite (inch)	7,283 inch
Nettogewicht	50 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr. 1	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Philips, rund	Größe	1
Klingenbreite (B)	1 mm	Klingenlänge	80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--