

SDIK PH3 X 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com 1000 V
IEC 60900

VDE-isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips,
SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, Abtrieb nach ISO
8764-PH, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, 150 mm, Klingenstärke (A): 3
Best.-Nr.	2749910000
Typ	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
VPE	1 Stück

SDIK PH3 X 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	270 mm	Breite (inch)	10,63 inch
Nettogewicht	141 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.3	Ausführung	gerade
---------------------	-------------------------------------------------------------	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Philips, rund	Größe	3
Klingenbreite (B)	3 mm	Klingenlänge	150 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	3		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------