

**SDIK PZ2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V  
IEC 60900

VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, SoftFinish-Griff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2
Best.-Nr.	<a href="#">2749930000</a>
Typ	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
VPE	1 Stück

**SDIK PZ2 X 100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	215 mm	Breite (inch)	8,465 inch
Nettogewicht	94 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Form	Pozidrive, rund	Größe	2
Klingenbreite (B)	2 mm	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--