

SDIPM PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
Best.-Nr.	2749960000
Typ	SDIPM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897265
VPE	1 Stück

SDIPM PH1 X 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	185 mm	Breite (inch)	7,283 inch
Nettogewicht	46 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	SlimLine, isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr. 1	Ausführung	gerade
---------------------	--	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Kreuzschlitz, Philips, rund	Größe	1
Klingenbreite (B)	1 mm	Klingenlänge	80 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	1		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06