

SDIPM PH2 X 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, 100 mm, Klingenstärke (A): 2
Best.-Nr.	2749970000
Typ	SDIPM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897272
VPE	1 Stück

SDIPM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	215 mm	Breite (inch)	8,465 inch
Nettogewicht	93 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.2	Ausführung	gerade
---------------------	---	------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Kreuzschlitz, Philips, rund	Größe	2
Klingenbreite (B)	2 mm	Klingenlänge	100 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06