

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze
Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1.5 mm, Klingenlänge: 40 mm, Klingenstärke (A): 0.3 mm
Best.-Nr.	2750060000
Typ	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 10:46:58 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

SD EL 0.3X1.5X40 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	140 mm	Länge (inch)	5,512 inch
Nettogewicht	20 g		

Technische Daten

Ausführung	gerade
------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	1,5 mm
Klingenlänge	40 mm	Klingenstärke (A)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07