

## SD EL 0.4X2.0X60 PICO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,  
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze  
Chrom Top, SoftFinish-Griff

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, Kling genlänge: 60 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	<a href="#">2750070000</a>
Typ	SD EL 0.4X2.0X60 PICO
GTIN (EAN)	4050118897555
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 18:52:18 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**SD EL 0.4X2.0X60 PICO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	160 mm	Länge (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	20 g		

**Technische Daten**

Ausführung	gerade
------------	--------

**Schraubwerkzeuge**

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	2 mm
Klingenlänge	60 mm	Klingenstärke (A)	0,4 mm

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07