

SD EL 0.8X4.0X100 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze
Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
Best.-Nr.	2750110000
Typ	SD EL 0.8X4.0X100 PICO
GTIN (EAN)	4050118897593
VPE	1 Stück

SD EL 0.8X4.0X100 PICO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	200 mm	Länge (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	20 g		

Technische Daten

Ausführung	gerade
------------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	4 mm
Klingenlänge	100 mm	Klingenstärke (A)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07