

IE-FPOB2EG-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Meterware, LWL-Kabel, POF

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Systemkabel, 980 µm, Polyethylen
Best.-Nr.	2781950000
Typ	IE-FPOB2EG-500
GTIN (EAN)	4064675057109
VPE	1 Stück

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	24.500 g
--------------	----------

Temperaturen

Lagertemperatur	-30 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-30 °C...70 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	2	Biegezyklen	10.000
Farbcodierung	orange, schwarz	Halogene	Nein
Mantelfarbe	grün		

Kabelaufbau

Anzahl der Adern	2	Durchmesser Adernpaar	2,2 mm
Farbcodierung	orange, schwarz	Kabelaufbau	Mini-Breakout
Kerndurchmesser	980 µm	Manteldurchmesser, max.	7,5 mm
Mantelfarbe	grün	Primärbeschichtung	245 µm
Werkstoff Mantel	Polyethylen	Zugkraft, max.	1.000 N

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegezyklen	10.000	Farbe	grün
Halogene	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034	ETIM 9.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03
ECLASS 12.0	27-06-18-03	ECLASS 13.0	27-06-18-03

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Kataloge	Catalogues in PDF-format

IE-FPOB2EG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Detailzeichnung

