

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung RJ45 gemäß
IEC 60603-7-51

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschienen-Outlet, RJ45, IP20, Cat. 5
Best.-Nr.	2819260000
Typ	IE-TO-RJ45-C-ZP-C5
GTIN (EAN)	4064675330110
VPE	10 Stück

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	15 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	RJ45
Beschaltung	Kupplung	Farbe	beige, schwarz
Gehäusebasismaterial	Kunststoff, PA 66 UL V0 E63957	Kategorie	Cat. 5
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Montageart	TS 35
Schirmung	ungeschirmt	Schutzart	IP20
Steckzyklen	750 (RJ45)		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 60603-7-51
---------------------	----------------

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	50 V	Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	≥ 1000 V AC/DC
Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm	≥ 1500 V AC/DC	Strombelastbarkeit bei 50 °C	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

IE-TO-RJ45-C-ZP-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

